

PM-122 SILNET CLEAN

NETTOYANT DÉSINCRUSTANT POUR FILTRE

PM-122 SILNET CLEAN est un produit spécial désincrustant et dégraissant pour régénérer le silex ou le verre des filtres. Élimine la chaux et dégrasse le lit, dissout la graisse et la saleté, optimisant ainsi le rendement du filtre. Convient également pour le nettoyage des filtres à diatomées.



MODE D'EMPLOI ET DOSAGE

Filtres à sable ou à verre :

- Utiliser le tableau suivant pour calculer le dosage en fonction du diamètre du filtre.

ø (mm)	Kg PM-122
400 - 600	1.2
600 - 800	2.4
800 - 1000	6
1000 - 1200	12
1200 - 1400	18
1400 - 1600	24

- Introduire directement le produit sur le lit filtrant ou à travers le préfiltre de la pompe, en mettant la pompe en marche pendant quelques secondes pour faire arriver le produit à l'intérieur du filtre.
- Si le produit est déposé directement sur le filtre, il est recommandé d'agiter le lit à l'aide d'un bâton ou d'un objet similaire afin de favoriser l'introduction du produit à l'intérieur du lit.
- Laisser agir pendant 8 à 12 heures.
- Effectuer un lavage du filtre à contre-courant pour éliminer la saleté et le produit restant.

Filtres à diatomées :

- Dissoudre 1,2 kg de produit dans 10 l d'eau.

- Immerger les plaques du filtre à diatomées dans la dissolution et laisser agir pendant 8 à 12 heures.
- Rincer abondamment à l'eau pour éliminer le produit restant.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Apparence : Solide blanc
- Odeur : Inodore
- pH : 1 – 2 (solution à 1%)

PRÉCAUTIONS

- Gardez la zone bien ventilée.
- Utiliser des EPI appropriés, au moins des gants et des lunettes de protection.

PRÉSENTATION

Emballages de 1,2 et 6 Kg.